

ASFALT MİKSERLERİ

STANDARTLAR: EN 12697-35

Asfalt Mikserleri, Sıkıştırma, Marshall Stabilite, Yarmada Çekme testleri ve Homojenlik gerektiren diğer testler için bitümlü numuneleri karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Çeşitli hızların ayarlanmasına olanak sağlayan hız ayarlı bir sürücü ile donatılmıştır. Cihazın üzerindeki potansiyometre ile devir hızı kolayca ayarlanabilmektedir.

Karıştırma paleti, karıştırma kabı yörüngesinde 10 ile 240 dev/dak. aralığında, kendi eksenini etrafında ise 20 ile 480 dev/dak. aralığında hız ile dönmektedir.

Mikserin üzerinde bulunan bir zamanlayıcı ile karıştırma süresi ayarlanabilmektedir.

Bitümlü karışım belirli bir sıcaklıkta hazırlanmalıdır, bu nedenle Asfalt Mikseri, Termostat kontrollü bir Isıtıcı ile birlikte kullanılmalıdır.

Mikser, Karıştırma Kabı ve paleti ile birlikte verilmektedir.

Elektrikli Isıtıcı ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-AS1625/1



HR-AS1625

Teknik Özellikler:


| Ürün Kodu | Ürün Adı | Kapasite (lt) | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Elektrik Birimi |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| HR-AS1625 | Asfalt Mikseri | 5 | 30x55x65 | 55 | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |
| HR-AS1630 | Asfalt Mikseri | 10 | 70x75x80 | 75 | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |

Yedek Parça & Aksesuarlar:

| Ürün Kodu | Ürün Adı | Kapasite (lt) | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Elektrik Birimi |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| HR-AS1625/1 | Karıştırma Kabı, HR-AS1625 için | 5 | --- | --- | --- |
| HR-AS1625/2 | Karıştırma Paleti, HR-AS1625 için | --- | --- | --- | --- |
| HR-AS1625/3 | Elektrikli Isıtıcı, HR-AS1625 için | --- | Ø 25x30 | 5 | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |
| HR-AS1630/1 | Karıştırma Kabı, HR-AS1630 için | 10 | --- | --- | --- |
| HR-AS1630/2 | Karıştırma Paleti, HR-AS1630 için | --- | --- | --- | --- |
| HR-AS1630/3 | Elektrikli Isıtıcı, HR-AS1630 için | --- | Ø 30x35 | 7 | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |



HR-AS1630



HR-AS1630/2



HR-AS1630/1



HR-AS1630/3